


滚轮杠杆式阀
R-3-M5
订货号: 3629

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
驱动方式	机械
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	80 l/min
工作气口	M5
工作压力	-0.95 bar...8 bar
结构特点	提动座
公称通径	2 mm
先导类型	直接
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	16.5 N
产品重量	40 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	M5
气接口，气口 2	M5
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸锌