


轴向安装组件 EAMM-A-S48-70A-G2

订货号: 3637957

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	50.2 mm
安装位置	可选
最大转速	8000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	5.87 kgmm ²
可传递的扭矩	12.5 Nm
产品重量	450 g
接口代码, 驱动器	S48
接口代码, 电机输入	70A
材料说明	RoHS 合规