


气囊式气缸  
EB-145-60  
订货号: 36486

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 规格                  | 145                             |
| 所需安装直径              | 160 mm                          |
| 行程                  | 60 mm                           |
| 最大扩展高度              | 110 mm                          |
| 最大倾斜角               | 20 deg                          |
| 最大偏移                | 10 mm                           |
| 最小安装高度              | 50 mm                           |
| 工作模式                | 单作用                             |
| 工作压力                | 0 bar...8 bar                   |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:4] |
| 工作和先导介质说明           | 不可用润滑介质工作                       |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                     |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 环境温度                | -40 °C...70 °C                  |
| 重置力                 | 120 N                           |
| 产品重量                | 900 g                           |
| 安装方式                | 通过内螺纹安装                         |
| 气动接口                | G1/8                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |
| 波纹管材料               | NR/BR                           |
| 外壳材料                | 钢<br>镀锌                         |