


气囊式气缸
EB-145-100
订货号: 36490

FESTO



数据表

特性	值
规格	145
所需安装直径	160 mm
行程	100 mm
最大扩展高度	170 mm
最大倾斜角	30 deg
最大偏移	20 mm
最小安装高度	70 mm
工作模式	单作用
工作压力	0 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:::4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...70 °C
重置力	200 N
产品重量	1100 g
安装方式	通过内螺纹安装
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
波纹管材料	NR/BR
外壳材料	钢 镀锌