


气管螺旋形绕包
PKB-50-BL
订货号: 3656

FESTO



数据表

特性	值
规格	用于最大管束直径 50 mm
外径	6 mm
内径	4 mm
使用说明	12 根气管，外径 12 mm 28 根气管，外径 8 mm 50 根气管，外径 6 mm 60 根气管，外径 4 mm
气管长度	50 m
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量（取决于长度）	0.0146 kg/m
颜色	蓝色
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PE