消声器
U-1/8-I
订货号: 3670

数据表

特性	值
安装位置	可选
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
到大气的流量	2050 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	76.5 dB(A)
环境温度	-10 °C...70 °C
产品重量	3.6 g
气动接口	G1/8
液压缓冲器插件的材料	PE
材料说明	RoHS 合规