

覆盖组件
EASC-E10-120
订货号: 3790896

FESTO



数据表

特性	值
规格	120
安装位置	水平
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...40 °C
产品重量	4850 g
盖子材料	高合金不锈钢
材料说明	RoHS 合规