

堵头 B-M5

订货号: 3843

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
标称扭矩	1.33 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	1 g
安装方式	外六角, 规格 7 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 M5
材料说明	RoHS 合规
堵头材料	阳极氧化铝
O 型圈材料	不锈钢 NBR