

自适应抓手手指
DHAS-GF-60-U-BU
订货号: 3998967

FESTO



数据表

特性	值
规格	60
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	10 °C...50 °C
产品重量	7 g
材料说明	RoHS 合规
夹爪材料	TPE-U(PU)