

位置指示器 SASF-S2-B-F-A56

订货号: 4077125

FESTO



数据表

特性	值
旋转角度调节范围	0 deg...90 deg
尺寸 (宽x长x高)	直径 115 x 62
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-25 °C...70 °C
产品重量	140 g
安装方式	符合 VDI/VDE 3845
外壳颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
间距垫片材料	PA
外壳材料	PA PP 高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢