


**快速连接插头**  
**KS2-CK-4**  
订货号: 4090

**FESTO**



**数据表**

| 特性                      | 值                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 公称通径                    | 2.7 mm                                        |
| 工作压力时完整温度范围             | -0.095 Mpa...1.2 Mpa<br>-13.775 psi...174 psi |
| 工作压力完整温度范围              | -0.95 bar...12 bar                            |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 86 l/min...129 l/min                          |
| 标准化额定流量，符合 ISO 8778     | 93.2 l/min...139.8 l/min                      |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作                                      |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 1 - 低耐腐蚀能力                                    |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                                |
| 产品重量                    | 11 g                                          |
| 气接口，气口 1                | 适用于气管外径 6 mm<br>用于倒钩接头内径 4 mm，带管接螺母           |
| 管接螺母材料                  | 阳极氧化锻造铝合金                                     |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                       |
| 材料信息                    | 镀镍黄铜                                          |