

压力指示器 OH-22-RT

订货号: 4131

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
工作压力	1.4 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...45 °C
环境温度	-10 °C...45 °C
产品重量	25 g
安装方式	安装到控制面板中, 直径 22.5
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规