

**反向轴承**  
**EAMG-U1-60-G2**  
订货号: 4164963

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 规格                  | 60             |
| 安装位置                | 可选             |
| 最大转速                | 6000 1/min     |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度                | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度              | 0 - 95%        |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C |
| 产品重量                | 37 g           |
| 材料说明                | RoHS 合规        |