

球阀
VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3
订货号: 4405685

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	两通型球阀
驱动方式	机械
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	Rp3/8
开关位置指示器	插槽方向 = 流向
内径	10 mm
公称通径 DN	10
阀功能	2/2
流向	可逆
标称压力 PN	50
驱动扭矩及相对于标称阀压力的压差	7.5 Nm
基于标准	EN 10226-1
中等	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:] 惰性气体 水 - 无水蒸气 中性流体
介质温度	-15 °C...120 °C
流量 Kv	8 m³/h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
外壳材料	黄铜 镀镍
外壳物料编号	CW617N
密封件材料	NBR PTFE
滚珠材料	黄铜 镀铬
滚珠的物料编号	CW617N

特性	值
轴材料	黄铜
编号轴材料	CW617N
产品重量	120 g
认证	DVGW 气体 DVGW 水
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟压力设备指令
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力