

**力矩补偿器
DARD-L8-40-S**

订货号: 4448222

FESTO



数据表

特性	值
规格	32/40
径向偏差 +/-	2.5 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
力方向 +/- 的最大容许短期负载	3000 N
+/- 力方向上允许的最大长期负载	1400 N
产品重量	109 g
材料说明	RoHS 合规 不含铜
连接件材料	阳极氧化铝
螺钉材料	镀锌钢