


电磁阀
MFH-3-M5
订货号: 4450

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
驱动方式	电控
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	58 l/min
工作气口	M5
工作压力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
认证	c UL us - 认证 (OL)
公称通径	1.3 mm
排气功能	不带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	按钮式
先导类型	直接
流向	不可逆
关闭时间	16 ms
打开时间	9 ms
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-15 °C...60 °C
环境温度	-15 °C...40 °C
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	M5
气接口，气口 2	M5
气接口，气口 3	M5