


# 球阀

## VZBM-2-RP-25-F-3L-F05-B2B3

订货号: 4451865

FESTO



## 数据表

| 特性                   | 值   |
|----------------------|---|
| 结构特点                 | 3 通型球阀<br>L 型孔  |
| 驱动方式                 | 机械  |
| 密封原理                 | 软密封   |
| 安装位置                 | 可选  |
| 安装方式                 | 管式安装  |
| 过程阀连接                | Rp2   |
| 开关位置指示器              | 插槽方向 = 流向   |
| 法兰孔型                 | F05   |
| 内径                   | 45 mm   |
| 公称通径 DN              | 50  |
| 阀功能                  | 3/2   |
| 流向                   | 可逆  |
| 标称压力 PN              | 25  |
| 差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩 | 36 Nm   |
| 基于标准                 | EN 10226-1<br>ISO 5211                                      |
| 中等                   | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [...:]<br>惰性气体<br>水 - 无水蒸气<br>中性流体 |
| 介质温度                 | -20 °C...130 °C   |
| L 型孔的流量 Kv           | 292 m³/h  |
| 材料说明                 | RoHS 合规   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364 区域 III  |
| 外壳材料                 | 黄铜<br>镀镍  |
| 外壳物料编号               | CW617N  |
| 密封件材料                | HNBR<br>PTFE  |

| 特性            | 值          |
|---------------|------------|
| 滚珠材料          | 黄铜<br>镀铬   |
| 滚珠的物料编号       | CW614N     |
| 轴材料           | 黄铜         |
| 编号轴材料         | CW614N     |
| 产品重量          | 4470 g     |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟压力设备指令 |
| 耐腐蚀等级 CRC     | 1 - 低耐腐蚀能力 |