

球阀  
VZBM-3/8-RP-40-F-3L-F03-B2B3  
订货号: 4451868

FESTO



数据表

| 特性                   | 值                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 结构特点                 | 3 通型球阀<br>L 型孔                                               |
| 驱动方式                 | 机械                                                           |
| 密封原理                 | 软密封                                                          |
| 安装位置                 | 可选                                                           |
| 安装方式                 | 管式安装                                                         |
| 过程阀连接                | Rp3/8                                                        |
| 开关位置指示器              | 插槽方向 = 流向                                                    |
| 法兰孔型                 | F03                                                          |
| 内径                   | 10 mm                                                        |
| 公称通径 DN              | 10                                                           |
| 阀功能                  | 3/2                                                          |
| 流向                   | 可逆                                                           |
| 标称压力 PN              | 40                                                           |
| 差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩 | 6 Nm                                                         |
| 基于标准                 | EN 10226-1<br>ISO 5211                                       |
| 中等                   | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>惰性气体<br>水 – 无水蒸气<br>中性流体 |
| 介质温度                 | -20 °C...130 °C                                              |
| L 型孔的流量 Kv           | 9.4 m³/h                                                     |
| 材料说明                 | RoHS 合规                                                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364 区域 III                                             |
| 外壳材料                 | 黄铜<br>镀镍                                                     |
| 外壳物料编号               | CW617N                                                       |
| 密封件材料                | HNBR<br>PTFE                                                 |

| 特性           | 值          |
|--------------|------------|
| 滚珠材料         | 黄铜<br>镀铬   |
| 滚珠的物料编号      | CW614N     |
| 轴材料          | 黄铜         |
| 编号轴材料        | CW614N     |
| 产品重量         | 500 g      |
| CE 认证（见合格声明） | 符合欧盟压力设备指令 |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 - 低耐腐蚀能力 |