


按钮阀 F-3-M5

订货号: 4452

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	80 l/min
工作气口	M5
工作压力	-0.9 bar...8 bar
复位类型	弹簧复位
先导类型	直接
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	235 g
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 2	M5
气接口, 气口 3	M5