


# T 形快插螺纹接头

## TCK-1/4-PK-4

订货号: 4487

FESTO



### 数据表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 公称通径                | 2.9 mm                                      |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈                                         |
| 安装位置                | 可选                                          |
| 设计                  | T 型                                         |
| 包规格                 | 10                                          |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar                          |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                    |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                              |
| 标称扭矩                | 11 Nm                                       |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 10%                                       |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 G1/4                                    |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 6 mm<br>用于倒钩接头内径 4 mm, 带螺母          |
| 管接螺母材料              | 阳极氧化锻造铝合金                                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                                     |
| 密封圈材料               | 加强型聚酰胺<br>TPE-U(PU)                         |
| 外壳材料                | 压铸锌                                         |
| 中空螺栓材料              | 阳极氧化锻造铝合金                                   |
| 摆动接头材料              | 压铸锌                                         |