


阀
VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10
订货号: 4515000

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
驱动方式	电控
宽度	50.5 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	493 l/min
工作气口	法兰 1/4 NAMUR 孔型
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
结构特点	直动式提动阀
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
证书签发机构	TÜV 968/V 1251.02/24
公称通径	5 mm
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	无
先导类型	直接
流向	可逆
安全功能	安全排气
安全完整性等级 (SIL)	可达 SIL 3 高需求模式 可达 SIL 3 低需求模式
适用于真空	是
b 值	0.25
C 值	2 l/sbar
流量 Kv，增压	0.36 m³/h
排气流量 Kv	0.36 m³/h
标准标称流量 2-3	429 l/min
关闭时间	60 ms
打开时间	40 ms

特性	值
防爆	Ⅱ 1 (ATEX) Ⅱ 2 (ATEX) Ⅱ 1 (ATEX) Ⅱ 2 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
扩展的环境温度范围	-25 ... 60° C 低要求模式
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-25 °C...60 °C
环境温度	-25 °C...60 °C
产品重量	560 g
气接口, 气口 1	M5 NAMUR 端口模式
气接口, 气口 2	法兰 1/4 NAMUR 端口模式
气接口, 气口 3	G1/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	Ematal 涂层铝