



电磁阀
BMFH-3-3-M5
订货号: 4523

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	3x 两位三通，单稳态，常闭
驱动方式	电控
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	50 l/min
工作气口	M5
工作压力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar
结构特点	带回位弹簧的提动阀
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
公称通径	1.3 mm
密封原理	软密封
最大阀位数量	3
先导类型	直接
功耗，推	7.5 W
功耗，保持	6 W
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...40 °C
产品重量	350 g
电气接口	插头
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 2	M5
气接口，气口 3	M5
外壳材料	铝