


摆动手柄阀
H-5/3-1/4
订货号: 4577



数据表

特性	值
阀功能	三位五通中封式
驱动方式	手动
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	680 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
复位类型	弹簧复位
公称通径	7 mm
密封原理	软密封
先导类型	先导驱动
流向	不可逆
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1060 g
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
气接口，气口 3	G1/4