

压力指示器  
OH-22-GE  
订货号: 4601

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防爆                | <div><div>☐ 1 (ATEX)</div><div>☐ 2 (ATEX)</div><div>☐ 21 (ATEX)</div><div>☐ 22 (ATEX)</div></div> |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                   |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                                                                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| 环境温度              | -10 °C...45 °C                                                                                    |
| 产品重量              | 25 g                                                                                              |
| 气动接口              | G1/8                                                                                              |
| 材料说明              | RoHS 合规                                                                                           |