


快速排气阀  
SEU-1/8  
订货号: 4616

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 阀功能                 | 快速排气                             |
| 附加功能的选择             | 带消声器                             |
| 气接口, 气口 1           | G1/8                             |
| 气接口, 气口 2           | G1/8                             |
| 安装方式                | 拧入                               |
| 标准标称流量, 排气          | 550 l/min                        |
| 标准标称流量, 排气 6->0 bar | 1000 l/min                       |
| 标准标称流量, 气流 6->5 bar | 300 l/min                        |
| 工作压力                | 0.5 bar...10 bar                 |
| 环境温度                | -20 °C...75 °C                   |
| 外壳材料                | 压铸锌                              |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 公称通径                | 5 mm                             |
| 安装位置                | 可选                               |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 介质温度                | -20 °C...75 °C                   |
| 声压级                 | 85 dB(A)                         |
| 产品重量                | 65 g                             |
| 密封件材料               | NBR                              |