


轴向安装组件  
**EAMM-A-T46-80P**  
订货号: 4624170

FESTO



数据表

| 特性                | 值                     |
|-------------------|-----------------------|
| 标称长度              | 63.1 mm               |
| 安装位置              | 可选                    |
| 最大转速              | 8000 1/min            |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C        |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%               |
| 防护等级              | IP40                  |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C        |
| 惯性动量              | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递的扭矩            | 10 Nm                 |
| 产品重量              | 840 g                 |
| 接口代码，驱动器          | T46                   |
| 接口代码，电机输入         | 80P                   |
| 材料说明              | RoHS 合规               |