

手柄
VAOH-F10-D9-H9-A
订货号: 4650070

FESTO



数据表

特性	值
长度	105 mm
驱动方式	手动
安装位置	可选
扳手开口宽度	6 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	75 g
材料说明	RoHS 合规
手柄材料	镀锌钢