

底座
VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12
订货号: 4727331

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
先导气源	外部 内先导
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
安装方式	带通孔
先导气口 12	1/4 NPT
气接口, 气口 1	1/4 NPT
气接口, 气口 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
气接口, 气口 3	1/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
底座材料	Ematal 涂层铝
密封件材料	NBR