

平行安装组件
EAMM-U-30-V20-28A-44
订货号: 4767125

FESTO



数据表

特性	值
规格	30
中心间距	44 mm
安装位置	可选
齿轮比	1:1
最大转速	3000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...50 °C
惯性动量	2.11 kgmm ²
与负载无关的摩擦扭矩	0.015 Nm
可传递的扭矩	0.05 Nm
产品重量	97 g
接口代码，驱动器	V20
接口代码，电机输入	28A
材料说明	RoHS 合规