

联轴器
EAMD-21-15-12-8X10
订货号: 4820335

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	12 mm
安装直径 2	8 mm
规格	21
标称长度	15 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	0.45 kgmm ²
可传递的扭矩	2 Nm
产品重量	13.5 g
材料说明	RoHS 合规