


EMC 滤波器
CAMF-C5-FC
订货号: 4825847

FESTO



数据表

特性	值
工作电压范围 DC	0 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	0 V...30 V
标称工作电压, 交流	24 V
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP30
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...80 °C
材料说明	RoHS 合规
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	15
电气接口 1, 使用的接口/线芯	8
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	直角式
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	Sub-D
电气接口 2, 接口/线芯数	15
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	8
电气接口 2, 安装类型	2x 螺丝 4-40 UNC-2A
协议	HIPERFACE
外壳颜色	银色
外壳材料	金属化塑料