

驱动轴
DARF-Q11-12
订货号: 4835942

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
对于活塞直径	直径 12
结构特点	驱动轴
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	38 g
安装方式	通过通孔和定位套
材料说明	RoHS 合规
螺钉材料	镀镍钢