

嵌入式法兰
DARF-Q12-12
订货号: 4886221

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
最大紧固扭矩	1.4 Nm
产品重量	15 g
材料说明	RoHS 合规
法兰材料	阳极氧化精制铝合金
螺钉材料	镀锌钢