

手柄
VAOH-F7-9-H9-A-22
订货号: 4895383

FESTO



数据表

特性	值
长度	113 mm
驱动方式	手动
安装位置	可选
扳手开口宽度	9 mm
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	40 g
材料说明	RoHS 合规
手柄材料	高合金不锈钢
手柄材料编号	1.4301