

手柄
VAOH-F9-22-H9-A
订货号: 4895986

FESTO



数据表

特性	值
长度	325 mm
驱动方式	手动
安装位置	可选
扳手开口宽度	22 mm
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	900 g
材料说明	RoHS 合规
手柄材料	高合金不锈钢
手柄材料编号	1.4301