



气控阀
JD-5-PK-3
订货号: 4901



数据表

特性	值
阀功能	两位五通，双稳态，带主控信号
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	105 l/min
工作气口	PK-3
工作压力	1 bar...8 bar
结构特点	提动座
公称通径	2.5 mm
逆转开关时间	9 ms
逆转开关时间（主控）	25 ms
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	130 g
安装方式	底座上 安装框架 带通孔 要么：
辅助先导气口 12	PK-3
辅助先导气口 14	PK-3
气接口，气口 1	PK-3
气接口，气口 2	PK-3
气接口，气口 3	PK-3
气接口，气口 4	PK-3
气接口，气口 5	PK-3
材料说明	RoHS 合规
底座材料	黄铜 加强型 PPS
密封件材料	NBR
外壳材料	聚合物 压铸锌