


旋转杠杆阀
RW/O-3-1/8
订货号: 4937

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，单稳态，常开/常闭
驱动方式	机械
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	140 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	-0.95 bar...8 bar
结构特点	活塞阀座
公称通径	3.5 mm
先导类型	直接
防爆	☒ 1 (ATEX) ☒ 2 (ATEX) ☒ 21 (ATEX) ☒ 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	28 N
产品重量	150 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 2	G1/8
气接口，气口 3	G1/8
密封件材料	NBR
外壳材料	阳极氧化铝