

法兰安装件
DAMF-Q12-25
订货号: 4965020

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
最大紧固扭矩	4 Nm
产品重量	147 g
安装方式	带通孔
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	镀锌钢
螺钉材料	镀锌钢