


联轴器

EAMD-25-22-12-10X12

订货号: 5029897

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	12 mm
安装直径 2	10 mm
规格	25
标称长度	22 mm
安装位置	可选
最大转速	8000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	3.2 kgmm ²
可传递的扭矩	9 Nm
产品重量	42.1 g
材料说明	RoHS 合规