

**联轴器**  
**EAMD-56-46-32-23X27**  
订货号: 5063745

**FESTO**



**数据表**

| 特性                | 值                     |
|-------------------|-----------------------|
| 安装直径 1            | 32 mm                 |
| 安装直径 2            | 23 mm                 |
| 规格                | 56                    |
| 标称长度              | 46.5 mm               |
| 安装位置              | 可选                    |
| 最大转速              | 5500 1/min            |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C        |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%               |
| 环境温度              | -25 °C...60 °C        |
| 惯性动量              | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递的扭矩            | 60 Nm                 |
| 产品重量              | 390 g                 |
| 材料说明              | RoHS 合规               |