


插头
NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN
订货号: 5195381

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	IEC 61754-24
协议	以太网 PROFINET FOC
附加功能	符合 AIDA 要求
连接频率	100
电缆出口	直列式
产品重量	84 g
可选接口 1, 接口类型	插头
光学接口 1, 设计	矩形
可选接口 1, 连接技术	SC-RJ, 符合 IEC 61754-24
可选接口 1, 针/芯数	2
光学接口 1, 占用的针/芯	2
光学接口 1, 插头型式	00995772
光学接口 1, 安装类型	推挽式, 带互锁机制, 防止意外拉动
可选接口 1, 夹紧箍直径	2.5 mm
可选接口 2, 连接技术	锁紧螺母
紧固扭矩	0.42 Nm
线径	0.98 mm...1 mm
芯类型	聚合物纤维
波长	650 nm
防火测试	UL94 V-0
电缆直径	5.5 mm...10 mm
防护等级	IP65 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...70 °C
储存温度	-40 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	压铸锌, 镀镍
外壳颜色	银色

特性	值
密封件材料	NBR TPE
夹紧箍材料	铜合金