

操作元件
VAOH-P15-H13
订货号: 5196471



数据表

特性	值
行程	20 mm
活塞直径	50 mm
安装位置	可选
位置检测	通过接近开关
工作压力	1 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	1350 g
气接口，气口 1	G1/8
材料说明	RoHS 合规