


气路板模块 MHP2-PR6-5

订货号: 525124

FESTO



数据表

特性	值
最大阀位数量	6
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	426 g
底座的安装方法	通过通孔, 带 H 型导轨
阀的安装方式	通过内螺纹安装
气接口, 气口 1	M7
气接口, 气口 3	M7
气接口, 气口 5	M7
底座材料	精制铝合金