


气路板
MHA2-PR10-5-M5
订货号: 525131



数据表

特性	值
最大阀位数量	10
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	597 g
底座的安装方法	通过通孔 带 H 型导轨
阀的安装方式	通过内螺纹安装
气接口，气口 1	M7
气接口，气口 2	M5
气接口，气口 3	M7
气接口，气口 4	M5
气接口，气口 5	M7
底座材料	精制铝合金