

**气路板**  
**MHA3-PR4-3-1/8**  
订货号: 525222

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 最大阀位数量              | 4                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 底座的安装方法             | 通过通孔<br>带 H 型导轨   |
| 阀的安装方式              | 通过内螺纹安装           |
| 气接口, 气口 1/33        | G1/4              |
| 气接口, 气口 2           | 内螺纹G1/8           |
| 气接口, 气口 3/11        | G1/4              |
| 底座材料                | 精制铝合金             |