

气路板
MHA3-PR10-3-1/8
订货号: 525225

FESTO



数据表

特性	值
最大阀位数量	10
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
底座的安装方法	通过通孔 带 H 型导轨
阀的安装方式	通过内螺纹安装
气接口，气口 1/33	G1/4
气接口，气口 2	内螺纹G1/8
气接口，气口 3/11	G1/4
底座材料	精制铝合金