

气路板  
**MHA4-PR8-3-1/4**  
订货号: 525237

FESTO



数据表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 最大阀位数量            | 8                 |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力       |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量              | 1400 g            |
| 底座的安装方法           | 通过通孔<br>带 H 型导轨   |
| 阀的安装方式            | 通过内螺纹安装           |
| 气接口，气口 1/33       | G3/8              |
| 气接口，气口 2          | 内螺纹 G1/4          |
| 气接口，气口 3/11       | G3/8              |
| 底座材料              | 精制铝合金             |