


塑料气管
PAN-V0-8X1-GN
订货号: 525471

FESTO



数据表

特性	值
外径	10 mm
快插接头外径	8 mm
流量相关弯曲半径	45 mm
内径	6 mm
最小弯曲半径	24 mm
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.3 Mpa -13.775 psi...43.5 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...3 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
工作压力说明	矿物油: 在最高温度 90°C 时, 最大值为 0.3 MPa 水: 在最高温度 90°C 时, 最大值为 0.3 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油 水 (液态, 无冰)
材料的防火测试	UL94 V-0 (外壳)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 °C...90 °C
产品重量 (取决于长度)	0.065 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 8 mm 的气管
颜色	绿色
肖氏硬度	A 72 +/-4 D 57 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PA12-P PVC-P