

塑料气管  
PAN-V0-12X1,5-GE  
订货号: 525485

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 外径                  | 14 mm                                                               |
| 快插接头外径              | 12 mm                                                               |
| 流量相关弯曲半径            | 65 mm                                                               |
| 内径                  | 9 mm                                                                |
| 最小弯曲半径              | 43 mm                                                               |
| 气管特征                | 适用于拖链                                                               |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...0.3 Mpa<br>-13.775 psi...43.5 psi                      |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...3 bar                                                   |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1.2 Mpa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| 工作压力说明              | 矿物油: 在最高温度 90°C 时, 最大值为 0.3 MPa<br>水: 在最高温度 90°C 时, 最大值为 0.3 MPa    |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>矿物油<br>水 (液态, 无冰)               |
| 材料的防火测试             | UL94 V-0 (外壳)                                                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                      |
| 环境温度                | -30 °C...90 °C                                                      |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.133 kg/m                                                          |
| 气动接口                | 用于快插接头, 外径 12 mm                                                    |
| 颜色                  | 黄色                                                                  |
| 肖氏硬度                | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                              |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                             |
| 气管材料                | PA12-P<br>PVC-P                                                     |