


连接块 VIGK-04-D-1-3/8

产品代号: 525569

FESTO

用于04型阀岛，流量大，尺寸1，ISO阀 (G 3/8)



技术参数

特性	值
基于标准	ISO 5599-2
阀位的最大数量	1
工作压力	-0.9 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
底座的安装方法	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G3/8
气动连接, 气口 3	G1/2
气动连接, 气口 4	G3/8
气动连接, 气口 5	G1/2
底座的材料信息	压铸铝